


TO
Q1

△の数	訂	正	記	事	設計	検図	年月日	△の数	訂	正	記	事	設計	検図	年月日
△								△							
△								△							
適用規格															
定 格	使用温度範囲		-55 °C ~ 65 °C				保存温度範囲		-55 °C ~ 65 °C						
	電 圧		—				使用湿度範囲		— % ~ — %						
	電 流		—				適合ケーブル		シース外径：φ7以下						
性 能															
	項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT			
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
機械的性能	耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 — m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。								○	—			
環境的性能	温度サイクル		温度 -55 → 5~35 → 65 → 5~35°C 時間 30 → 2~ 3 → 30 → 2~ 3分 を 5 サイクル試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
備考															
製造								設計		検図		承認		出図	
															
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。															
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目															
								製品規格表				製品名 HDE-CTH(4-40) (10)			
旧CL CL				図番 SLC4-020532-01				製品コード CL211-0309-9-10				1/1			