

△の部		訂正記事		担当	検図	年月日	△の部		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						

準規規格													
定 格	電 圧 (V)	1 - 9	AC 350 V DC 450 V			適合ケーブル							
	電 流 (A)	-	A			インピーダンス 周波数範囲		n (0 - Hz)					
	電 力					使用温度範囲		℃ - ℃					
	特 殊 性												

性 能												
No.	項 目 名 称		条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC3-22470 及び準規規格に適合のこと。				-	-	-	○	○	
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				5000	-	MΩ	○	○	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ	-	-	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ	-	-	
5	耐 電 圧		AC 1250Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-	○	○	
6	V S W R		周波数 - Hzにおいて規格値以下のこと。				-	-	-	-	-	
7	挿 入 損 失		周波数 - Hzにおいて規格値以下のこと。				-	-	dB	-	-	
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1 mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-	-	mΩ	-	-	
9	挿 入 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。				-	-	gf	-	-	
		コネクタ結合	規格値を満足すること。			差 込 力 引 抜 力	-	-	kgf	-	-	
10	耐 湿 性	温度 40 ℃湿度 90-95% 96 時間			高温時	MIL-STD-202 -103 条件(B)	10	-	MΩ	○	-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後		1000	-	MΩ	○	-	
11	耐 振 性		周波数 10-55 Hz、全振幅 1.5mm、加速度 -G で2時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -201A	-	-	-	○	-	
12	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -213B 条件(A)	-	-	-	○	-	
13	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85℃、5サイクルの試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -102A 条件(D)	-	-	-	○	-	
14	寿 命	単位コンタクト	回の抜き差しを行い4項の条件で規格値以下。				-	-	mΩ	-	-	
		コンタクト	同 上				-	-	mΩ	-	-	
15	耐 腐 食 性		5% 48 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			MIL-STD-202 -101D 条件(B)	-	-	-	○	-	
16	耐 水 圧 性		水深 m 圧力 kgf/cm ² 時間で浸水がないこと。				-	-	-	-	-	
17	耐 気 圧 性		圧力 kgf/cm ² mmHg 分で気泡の湧れがないこと。				-	-	-	-	-	

備 考	製 図					担 当	検 図	受 図	承 認	出 図
										
	製品規格表					製品名 CDE-9PF (05)				

IBCL	CL299-5784-	図 番	SLC4-22470 -	製 品 コード	CL211-0600-8-05
旧 図	SLC4-22470-S				

注1: 「-」はコンタクトに示す

形別 配布先
Q1