

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定 格	使用温度範囲		℃ ～ ℃		保存温度範囲		℃ ～ ℃				
	電 圧		AC 350 V, DC 490 V		使用湿度範囲		% ～ %				
	電 流		3 A		適合ケーブル						
性 能											
	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT		
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) で測定する。				15 mΩ以下		○	○		
	低電圧・低電流下の接触抵抗	20 mV以下、1 mA (DC OR 1000 Hz) で測定する。						○	—		
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。				5000 MΩ以上		○	○		
	耐電圧	AC 1250 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	○		
機 械 的 性 能	単体挿抜力	最大φ 1.041 の鋼製ピンで測定する。 最小φ 0.991				3.33 N以下 0.28 N以上		○	—		
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。				差込力 83.3 N以下 引抜力 55.8 N以下		○	—		
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 — m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。						○	—		
環 境 的 性 能	温度サイクル	温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35 ℃ 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分 を 5 サイクル試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	定常状態の耐湿性	温度 40 ℃, 湿度 90 ～ 95 %中に 96 時間放置する。				① 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 (高湿時) 1000 MΩ以上 (乾燥後) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。				はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
	はんだ耐熱性	はんだ温度 260 ± 5 ℃, 浸せき時間 10 ± 1 秒間で試験する。				外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。		○	—		
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ± 2 ℃, 浸せき時間 3 ± 1 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。		○	—		
備考						製 図	担 当	検 図	承 認	出 図	
											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表		製品名 SDBB-25S-SL-LNK(55)			
旧CL CL		図番 SLC4-025387-06				製品コード CL211-0754-1-55				1 1	