





## 特長

- 1 米国FCC規格に準拠
- 2 基板に対し垂直に半田DIPにて実装
- 3 端子は金めっきで優れた耐環境性。絶縁材は難燃材(UL94V-0)使用
- 4 連鎖タイプは6芯開口部で1～4連のバリエーション展開



## コネクタの用途

- 産機用PC、LAN、HUB、インターホン、コンピュータなど



## 開口部サイズと芯数(6芯サイズ)

ジャックコネクタの開口サイズと芯数の関係は下図となります。

| 66タイプ | 64タイプ | 62タイプ |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

66タイプから両側より端子をそれぞれ1本(64タイプ) 又は、2本(62タイプ)を抜いた形となります。  
詳細については図面をご確認ください。

## 仕様

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 定格電流   | 0.5A                |
| 定格電圧   | 125V AC             |
| 使用温度範囲 | -55 ~ +85℃*         |
| 接触抵抗   | 230mΩ 以下 (100mA DC) |
| 耐電圧    | 500V ACで1分間通電       |
| 絶縁抵抗   | 100MΩ 以上 (100V DC)  |
| 挿抜回数   | 200回                |

- RoHS対応

\*通電時の温度上昇を含む