
FLYER

TM-DSA Series

FCC規格、ストレートDIPタイプ モジュラージャックコネクタ

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.




RJ-45 RJ-11 DIP

特長

1. 米国FCC規格に準拠
2. 基板に対し垂直に半田DIPにて実装
3. 端子は金めっきで優れた耐環境性。絶縁材は難燃材(UL94V-0)使用
4. 連鎖タイプは6芯開口部で1～4連のバリエーション展開


コネクタの用途

●産機用PC、LAN、HUB、インターホン、コンピュータなど



開口部サイズと芯数(6芯サイズ)

ジャックコネクタの開口サイズと芯数の関係は下図となります。

66タイプ	64タイプ	62タイプ
		

66タイプから両側より端子をそれぞれ1本(64タイプ) 又は、
2本(62タイプ)を抜いた形となります。
詳細については図面をご確認ください。

仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	125V AC
使用温度範囲	-55 ～ +85℃*
接触抵抗	230mΩ 以下 (100mA DC)
耐電圧	500V ACで1分間通電
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (100V DC)
挿抜回数	200回

*通電時の温度上昇を含む

- RoHS対応

MKT-J-21072F Issued: Jun. 06, 2022 © 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。