

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
準 拠 規 格													
定 格		電 圧 (V)	～	AC V		適合ケーブル							
				DC V									
		電 流 (A)	～	A		インピーダンス 周波数範囲	Ω (0 ～ Hz)						
		電 力					使用温度範囲	℃ ～ ℃					
		特 殊 性											
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	Q.T	AT	
1	形状・材質・処理		ADC DC 4-25739 及び準拠規格に適合のこと。					—	—	—	○	○	
2	表 示		同 上					—	—	—	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。					—	—	MΩ	—	—	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—	
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					—	—	—	—	—	
6	V S W R		周波数 ～ Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	—	—	—	
7	挿 入 損 失		周波数 ～ Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	dB	—	—	
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—	
9	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					—	—	gf	—	—	
			規格値を満足すること。					—	—	kgf	—	—	
10	耐 湿 性	温度 ℃湿度 % 時間で			高温時		—	—	MΩ	—	—		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後		—	—	MΩ	—	—		
11	耐 振 性		周波数 ～ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	
12	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	
13	耐 温 度 サ イ ク ル		～ ℃, サイクルの試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	
14	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。					—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	同 上					—	—	mΩ	—	—	
15	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					—	—	—	—	—	
16	耐 水 圧 性		水深 m 圧力 kgf/cm ² 時間で浸水がないこと。					—	—	—	—	—	
17	耐 気 圧 性		圧力 kgf/cm ² mmHg 分で気泡の漏れがないこと。					—	—	—	—	—	
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製 品 名	TM-4-DC1			
IBCL		CL				製 品		製 品					
旧 図		SLC4		図 番		SLC4-25739-		製 品		CL222-1364-6-			
						コード							