


適用規格					
定 格	使用温度範囲	-25℃ ～ 60℃		保存温度範囲	-25℃ ～ 60℃ △1
	電 圧	AC 125V		電 流	500 mA
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	DC 100 mA (DC OR 1000 Hz. AC)で測定する。 接触抵抗の測定条件は次による。 	230 mΩ以下	○	○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	○
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
機械的性能	繰り返し動作	200 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：250 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向各 2 時間試験する。 △1	① 5 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：250 mΩ以下	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ℃、湿度 90 ～ 95 %中に 500 時間放置する。	① 接触抵抗：250 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 1 MΩ以上（高湿時） 10 MΩ以上（乾燥時） ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55±3 → 5～35 → 85±2 → 5～35 ℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 △1 を 5 サイクル試験する。	① 接触抵抗：250 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗：250 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	4	DIS-E-00005497	KIM JAEHYEON	KG. OKITA	20210518
備考			承認	HO. MIWA	20050105
			検 図	TH. KAMEYA	20050105
			担 当	SS. SATOH	20050105
			製 図	SS. SATOH	20050105
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-120679-21-00	
	製 品 規 格 表		製品名	TM11AP-88P (21)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0222-2780-6-21	△1 1/1