




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注. 1. 適合ケーブルサイズ: $\phi 4\text{mm}$ 以下となります。
2. ケーブル固定はブッシング一体成形品での対応をお願いします。
また、ブッシング成形樹脂には非移行性樹脂を御使用下さい。
3. 下地: ニッケルめっき $2\mu\text{m}$
接 触 部: 金めっき $0.2\mu\text{m}$
ディップ部: 金フラッシュめっき
4. 本品は部番 ③ に部番 ① ② を組み込んだユニット、部番 ⑤ に部番 ⑥ ⑦ を組み込んだカバー及び部番 ④ ⑧ のバラ納入となります。
5. 梱包状態は、技術指定書ATAP-E3217をご参照下さい。

4	ポリカーボネート樹脂	色:クロ UL94V-0	8	銅	十字穴付きタッピンネジ 色:クロ (三価黒色クロメート)
3	ポリアミド樹脂	色:クロ UL94V-0	7	ステンレス鋼	
2	銅合金	③	6	ステンレス鋼	
1	銅合金	③	5	ポリカーボネート樹脂	色:クロ UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00009892	DESIGNED KN. ICHIKAWA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NM. NISHIMATSU	20151027	DRAWING NO.	ADC-124148-30-00
		CHECKED : KN. ICHIKAWA	20151027	PART NO.	ST40-10S-CV(30)
		DESIGNED : TS. ITO	20151027	CODE NO.	CL0241-0021-2-30
		DRAWN : AK. AKIYAMA	20151027		
				DATE	20220624