

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						..	△						..	
△						..	△						..	
準拠規格														
定格		電圧 (I)	~	AC	V	適合ケーブル		ケーブル径 $\phi 7.5$ MAX						
		電流 (I)	~	DC	V	インピーダンス		$\Omega (0 \sim$ Hz)						
		電力					周波数範囲							
		特殊性					使用温度範囲		-55℃ ~ 85℃					
性能														
No.	項目名称		条件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT		
1	形状・材質・処理		ADC 3-27599 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○		
2	表示		同上					-	-	-	○	○		
3	絶縁抵抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。				-	-	M Ω	-	-		
4	接触抵抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	m Ω	-	-		
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	m Ω	-	-		
5	耐電圧		AC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-	-	-		
6	V S W R		周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。			-	-	-	-	-		
7	挿入損失		周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。			-	-	dB	-	-		
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-	-	m Ω	-	-		
9	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-	-	gf	-	-		
		規格値を満足すること。					-	-	kgf	-	-			
10	耐湿性	温度	℃	湿度	%	時間で	高温時	-	-	M Ω	-	-		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	-	-	M Ω	-	-			
11	耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.52 mm, 加速度 1G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-202-201A	-	-	-	○	-		
12	耐衝撃性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-202-213 B条件(A)	-	-	-	○	-		
13	耐温度サイクル		~℃, サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-	-	-		
14	寿命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo 4 項の条件で規格値以下。					-	-	m Ω	-	-		
		コンタクト	同上					-	-	m Ω	-	-		
15	耐腐食性		5%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。 48時間				MIL-STD-202-101(D)条件(B)	-	-	-	○	-		
16	耐水圧性		水深	m	圧力	kgf/cm ²	時間で浸水がないこと。		-	-	-	-		
17	耐気圧性		圧力	kgf/cm ²	mmHg	分	で気泡の漏れがないこと。		-	-	-	-		
18	ロック強度		垂直方向荷重5kgにて抜け破損のないこと。					-	-	-	○	-		
備考														
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製品規格表	製品名 DX-28-CV						
旧CL CL - - -							製品コード	CL230 - 0037 - 9 -						
旧図 SLC4 - - -							図番	SLC4-27599 -						

形別配布先
Q1

①

製図
62.10.2
中村

担当
62.10.2
中村

検図
62.10.12
菊田

査閲
62.10.12
菊田

承認
62.10.13
[印]

出図

製品規格表

製品名 DX-28-CV

製品コード CL230 - 0037 - 9 -

図番 SLC4-27599 -

製品名

製品コード

注 (I)「~」はコンタクトNoを表す。