

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△				.	△				.
△				.	△				.

準 拠 規 格									
定 格	電 圧 (1)	~	AC V		適合ケーブル	7-7mm径 MAXφ9.4			
	電 流 (1)	~	DC V		インピーダンス 周波数範囲	Ω (0 ~ Hz)			
	電 力				使用温度範囲	-55℃ ~ +85℃			
	特 殊 性								

性 能											
No	項 目 名 称	条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC3-40136 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○	
2	表 示	同 上				-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗	DC	Vで測定し規格値以上のこと。			-	-	MΩ	-	-	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ	-	-	
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ	-	-	
5	耐 電 圧	AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			-	-	-	-	-	
6	V S W R	周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。		-	-	-	-	-	
7	挿 入 損 失	周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。		-	-	dB	-	-	
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-	-	mΩ	-	-	
9	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-	-	gf	-	-	
			規格値を満足すること。			-	-	kgf	-	-	
10	耐 湿 性	温度	℃	湿度 %	時間	高湿時	-	-	MΩ	-	-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	-	-	MΩ	-	-
11	耐 振 性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.52mm, 加速度 — G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -201A	-	-	-	○	-	
12	耐 衝 撃 性	加速度 50Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -213B条件(A)	-	-	-	○	-	
13	耐 温 度 サ イ ク ル	~ ℃, サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	-	
14	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			-	-	mΩ	-	-	
		コンタクト	同 上			-	-	mΩ	-	-	
15	耐 腐 食 性	5% 塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			MIL-STD-202 -101D条件(R)	-	-	-	○	-	
16	耐 水 圧 性	水深	m	圧力 kgf/cm ²	時間	で浸水がないこと。					
17	耐 気 圧 性	圧力	kgf/cm ²	mmHg	分	で気泡の漏れがないこと。					

備 考	製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	製品規格表			製品名	DX-50-CV1	
旧CL CL		図 番	製品 コード		CL230-0057-6-	
旧 図 SLC4 -						

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2)QT：認定試験 AT：製品検査 O：適用項目