

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	4	DIS-E-001562	安藤	小山	07.06.05	△					
△						△					
適用規格 △ USB2.0規格 及び MICRO-USB CABLES AND CONNECTORS 規格											
定 格	使用温度範囲		△ -30 °C ~ +85 °C			保存温度範囲		△ -30 °C ~ +85 °C			
	電 圧		—			使用湿度範囲		— % ~ — %			
	電 流		—			適合ケーブル		USBケーブル Φ3.8			
性 能											
	項 目		試 験 方 法			規 格			QT	AT	
構 造	外観, 構造及び仕 上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
備考						製 図	設 計	検 図	承 認	出 図	
△ 本製品規格表は弊社適合コネクタとの組合せでの規格となります。 試験規格の記載のない試験方法はUSB2.0、及び EIA364を適用して おります。						技 06.12.4 王	Q2 技 06.12.4 安藤	Q2 技 06.12.4 田中秀	Q2 技 06.12.4 鈴木		
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 ZX40-A-SLDA					
旧CL			図番 SLC4-126049			製品コード CL242-0011-5			1 1		

TO

Q