	△の数	訂　正　記　事	担当	検図	年月日		△の数	訂　正　記　事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	−30 °C ～ +85 °C	保存温度範囲	−30 °C ～ +85 °C
	電　圧	−	使用湿度範囲	% ～ %
	電　流	−	適合ケーブル	−

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

備考	製　図	設　計	検　図	承　認	出　図
	Q2技 '07.10.16 下山	Q2技 '07.10.16 下山	Q2技 '07.10.16 市川	Q2技 '07 10 16 鈴木	

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品規格表	製品名	ZX64−SLDB
旧CL CL	図番 SLC4−126576	製品コード	CL242−0049−8

技書規231−1

TO / Q

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

Q2