





Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



△ 図枠変更



パターン禁止エリア



バックボード寸法図



1 製品-基板取り付け状態

- 注 1 本品は基板にネジ締めをお願いします。
ネジはお客様にてご準備下さい。
<ネジ条件>
呼び径 : M2.6×0.45
ネジ長さ: 1.8±0.45 + 基板厚 t
△ 2. 梱包方法については、技術指定書ATAP-E2577-00をご参照願います。

3	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	6	鋼	ニッケルめっき
2	りん青銅	部分金めっき 0.2μm min	5	亜鉛合金ダイカスト	ニッケルめっき
1	りん青銅	部分金めっき 0.2μm min	4	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △ 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00013388	DESIGNED KG. OKITA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20050105	DRAWING NO.	ADC3-028511-08
		CHECKED : YH. ENAMI	20050105	PART NO.	DX20-50S(50)
		DESIGNED : TU. TANIGUCHI	20050105	CODE NO.	CL0230-0068-2-50
		DRAWN : TU. TANIGUCHI	20050105		
					△ 1/1