

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	-25℃ ~ +60℃	
	使用・保存湿度範囲	85%MAX	適合ケーブル	△ ケーブル外径 φ7.3~9.3	
	電 圧		電 流		
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
△の数 訂正記事 設計 検図 年月日 △ 1 DIS-E-00003216 KN. ICHIKAWA TU. TANIGUCHI 20201019 備考 承認 検 図 担 当 製 図 AO. SUZUKI KN. ICHIKAWA TU. TANIGUCHI YH. MAMADA 20081112 20081111 20081111 20080314 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512を適用している。 注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目 図番 SLC-126588-00-00 製品規格表 製品名 DH-37-CV1B CL244-0011-8-00 ヒロセ電機株式会社 製品コード △ 1/1					