



TO
Q1

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	- 55 °C ~ 85 °C			保存温度範囲	- °C ~ - °C			
	電圧	AC 250 V			電流	500 mA			
性能									
	項目	試験方法			規格		QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
電気的 性能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz. AC) で測定する。			35 mΩ以下 		○	○	
	絶縁抵抗	DC 500 V で測定する。			500 MΩ以上		○	○	
	耐電圧	AC 500 V の電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	○	
機械的 性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。			14.2 N以上 52.9 N以下		○	-	
	繰り返し動作	1000 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 35 mΩ以下  ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-	
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 5 分/サイクルで 10 サイクル試験する。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 mS, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。					○	-	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40 °C, 湿度 90 ~ 95 % 中に 96 時間放置する。			① 絶縁抵抗: 1 MΩ以上 (高温時) 100 MΩ以上 (乾燥後) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-	
	温度サイクル	温度 -55±3 → 5~35 → 85±2 → 5~35 °C 時間 30~35 → 5以内 → 30~35 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-	
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水, 48 時間放置する。			はなはだしい腐食がないこと。		○	-	
	はんだ耐熱性	はんだ温度 260 ± 5 °C, 浸せき時間 10 ± 1 秒間で試験する。			外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。		○	-	
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ± 2 °C, 浸せき時間 3 ± 1 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95 % 以上が新しいはんだでぬれていること。		○	-	
注  接触抵抗測定箇所									
									
備考					製図	担当	検図	承認	出図
									
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402 を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表		製品名 DX10M-36S (50)		
IBCL CL		図番 SLC4-029938-03			製品コード CL230-5003-4-50			1 1	