




Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。










- △注 1. 本品はバラ梱包での納入となります。
- △削除
- △削除
- △4 本品は図示の通り、コネクタユニット：DH3※B-27Sを組込んで使用いたします。  
なお、コネクタユニットの結線にはクランプ金具DH-27-CMB(7.3)が必要になります。
- △5 カバー同士の推奨ネジ締めトルクは0.1~0.15N・mとなります。

|                           |            |                    |            |                         |                      |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 3                         | ステンレス鋼     | ニッケルめっき 0.1 μm以上   |            |                         |                      |
| 2                         | ポリカーボネート樹脂 | UL94V-0 (クロ)       | 5          | 鋼                       | 黒色クロメート              |
| 1                         | ポリカーボネート樹脂 | UL94V-0 (クロ)       | 4          | ステンレス鋼                  |                      |
| 部番                        | 材 質        | 処 理 , 備 考          | 部番         | 材 質                     | 処 理 , 備 考            |
| UNITS<br>mm               |            | SCALE<br>2 : 1     | △の数<br>2   | 訂 正 記 事<br>DIS-E-002831 | 設 計<br>TU. TANIGUCHI |
| HIROSE ELECTRIC CO., LTD. |            | 承認 : A0. SUZUKI    | 08. 07. 02 | 図番 : ADC3-126627-00     | 検 図<br>KN. ICHIKAWA  |
|                           |            | 検 図 : KN. ICHIKAWA | 08. 07. 02 | 製品名 : DH-27-CT1B        | 年月日<br>09. 06. 25    |
|                           |            | 設 計 : TH. KAMEYA   | 08. 07. 01 | 製品コード : CL244-0030-2-00 |                      |
|                           |            | 製 図 : TH. KAMEYA   | 08. 07. 01 |                         |                      |

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

追加



HRS

図番: ADC3-126627-00  
製品名: DH-27-CT1B  
製品コード: CL244-0030-2-00

2/2