

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～85℃	保存温度範囲	  - 25℃～60℃	
	電 圧	—	使用湿度範囲	 95 %以下	
	電 流	—	適合ケーブル	ケーブル径 φ8.1 以下	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
機械的 性能	耐 振 性	周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 3 方向各 2 時間試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	温 度 サ イ ク ル	温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩 水 噴 霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	3	DIS-E-003405	KI. NAGANUMA	YH. ENAMI	10.09.01
備考   保存温度範囲は梱包材を含めた未使用状態の保存条件を示しています。 製品実装後の保存条件は使用温度範囲が適用となります。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			承 認	HO. MIWA	05.01.05
			検 図	YH. ENAMI	05.01.05
			担 当	TU. TANIGUCHI	05.01.05
			製 図	TU. TANIGUCHI	05.01.05
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-042482	
	製 品 規 格 表		製品名	DX30M-36-CV (10)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL230-5054-5-10	 1/1