

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +105 °C (90 %RH以下)△	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電 力	-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 6 GHz)	
	特 殊 性	----	使用ケーブル	φ0.64ケーブル	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	絶縁破壊がないこと。△	○	○
	電 圧 定 在 波 比 ①	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	—
		周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。	VSWR 1.5 以下		
	挿 入 損 失	周波数 -- ~ -- GHzにて測定する。	--- dB以下	—	—
機械	ケーブルクランプ部の引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 7 N以上	○	—
△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
△ 3	DIS-D-00011712		MS. MATSUMOTO	MT. KANEKO	20220509
備考 ハロゲンフリー対象品 注 ① VSWRは両端にSMA変換アダプタを取り付けた状態で測定した値です。 2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 3 製品の仕様は予告なく変更することがあります。 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512 (対応規格JIS C 5402) を適用している。△			承認	NK. NINOMIYA	20180717
			検 図	MT. KANEKO	20180713
			担 当	MS. MATSUMOTO	20180713
			製 図	MS. MATSUMOTO	20180713
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図 番		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	X. FL-2LP-044**TS-A-L	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	△	1/1