

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電 力	-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 8 GHz)	
	特 殊 性	----	使用ケーブル	RF-MF50161 (日星電気)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	接 触 抵 抗	10 mA (DC or 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コンタクト 0.52 (Lmax-0.6)+24 mΩ 以下 外部コンタクト 0.18 (Lmax-0.6)+14 mΩ 以下	○	○
電気的 性能	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	せん絡, 絶縁破壊がないこと。	○	○
	電 圧 定 在 波 比	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	—
		周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。	VSWR 1.4 以下		
		周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。	VSWR 1.6 以下		
	挿 入 損 失	周波数 -- ~ -- GHzにて測定する。	--- dB以下	—	—
機 械	ケーブルクランプ部の 引 張 り 強 度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が 発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 9.8 N以上	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
0					
備考			承認	TO. KATAYAMA	20200623
1. Lはケーブル指定寸法(単位:mm)を示します。 2. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。			検 図	TO. KATAYAMA	20200623
			担 当	MK. INOUE	20200623
			製 図	MK. INOUE	20200623
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図 番		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	HPJ-UFLHF6-068N*T-ALRS	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	△ 1/1	