

適用規格					
定格	使用温度範囲	-10℃～60℃	保存温度範囲	-10℃～60℃	
	電圧	—	—	—	
	電流	—	適合ケーブル	—	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 試験規格の記載のない試験方法は、IEC 60512(対応規格 JIS C 5402)を適用している。			承認	RI. TAKAYASU	18.08.22
			検図	AH. KODAMA	18.08.22
			担当	TY. MIURA	18.08.22
			製図	TY. MIURA	18.08.22
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-129786-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	PQ50WA-1U-FL-DC	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL236-2124-0-00	△ 1/1