








ランドパターン図(5:1)




メタルマスク図(5:1)




マスク厚: 0.1mm/0.12mm

エンボステーピング仕様図(4:1)




リフロー温度プロファイル(参考)



(注) 実装温度プロファイルは、基板の大きさ・使用はんだ
はんだ厚等の条件により変化します。

- ・メタルマスク厚: 0.1mm/0.12mm
- ・リフロー回数2回

リール仕様図(free)



材質: PS(白)

注1 W.FL2-R-SMT-1(60)のコネクタ数量は5000個/リールです

② 部番②雄端子リード部表面に成形樹脂がかかる許容値を示します。

3 SMTリード先端部の平坦度は0.1以下です。

4 本コネクタを基板取付け前に相手側コネクタ(W.FL2-LP-040等)と嵌合することは避けて下さい。コネクタが破損または変形する場合があります。

5 W.FL2シリーズはW.FLシリーズに対して嵌合の互換性はありません。本製品を含め、W.FL2シリーズのレセプタクルにはW.FL2シリーズのプラグを適用願います。(W.FL2-LP-040等)

△ 6 製品保管について

「1」保管期間

納入後、6ヶ月(未開封)以内にご使用下さい。

推奨保管条件は温度: -10℃+40℃ 湿度: 15~85%RH

開封後の残りを保管する場合は弊社梱包状態に近い状態で保管して下さい。
(シリカゲルを同封しホリ袋を密封)

「2」使用環境

製品劣化の恐れがありますので以下の環境条件での使用はさけて下さい。

- ・特殊ガス雰囲気(硫化水素ガス、硫化硫黄ガス、塩化水素ガス)

注意が必要な場所: 暖房器具、温泉や火山の近くにある地域

- ・水が直接製品に付着・結露する場所

注意が必要な場所: 寒暖差の大きな場所

5000個巻/ブラリール仕様

3	LCP樹脂	(クロ)、UL94V-0
2	黄銅	金めっき
1	りん青銅	銀めっき

部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-D-001378	設 計 YI. FUNADA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			承認 : MH. YAMANE	08.02.27	図番 : ADC3-305250-60 製品名 : W.FL2-R-SMT-1(60) 製品コード : CL331-0315-4-60
			検 図 : NK. NINOMIYA	08.02.26	
			設 計 : TS. SAWAI	08.02.26	
			製 図 : TS. SAWAI	08.02.26	
			検 図	NK. NINOMIYA	年月日 09.03.12