








推奨ランドパターン寸法図(5:1)



注1. E. FL-R-SMT(10)のコンネクタ数量は2500個/リールです。

②③のリード部表面にモールドの樹脂がかかる許容範囲を示します。

3. SMTリード部先端の平坦度は0.1以下とする。

4. 本コンネクタを基板取付け前に相手側コンネクタ(E. FL-LP-***)
と嵌合することは避けて下さい。コンネクタが破損または変形する場合があります。

5. 製品保管について

「1」保管期間

納入後、6ヶ月(未開封)以内にご使用下さい。

推奨保管条件は温度: $-10^{\circ}\text{C}+40^{\circ}\text{C}$ 湿度: 15~85%RH

開封後の残りを保管する場合は弊社梱包状態に近い状態で保管して下さい。



「2」使用環境

製品劣化の恐れがありますので以下の環境条件での使用はさけて下さい。


・特殊ガス雰囲気(硫化水素ガス、硫化硫黄ガス、塩化水素ガス)

注意が必要な場所: 暖房器具、温泉や火山の近くにある地域

・水が直接製品に付着・結露する場所

注意が必要な場所: 寒暖差の大きな場所

エンボステーピング仕様図(4:1)




6 現品票 (記入例)


品目名 (個品名)	E. FL-R-SMT(10)	
品目コード	CL331-0421-1-10	
注番(手配No.)	未 記 入	
ロットNo.	1 1 1 0 2 6 1	
一箱(袋)中の数量	2500K0	分割数
納入者	ヒロセ電機(株)	

注 ロットNo. は、2011年10月26日の
製造番号1を示します。

実装温度プロフィール(鉛フリーはんだ使用時)(参考)




リール仕様図(free)



6 現品票

ポリ袋

外箱仕様図(free)



3 黄銅		金めっき $0.3\mu\text{m}$ 以上(接触部) 下地ニッケルめっき $1.27\mu\text{m}$ 以上	6 PS樹脂		(クロ)
2 LCP樹脂		(クロ), UL94V-0	5 PET樹脂		
1 りん青銅		銀めっき $2\mu\text{m}$ 以上	4 PS樹脂		
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1		訂 正 記 事	設 計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: MH. YAMANE 11.11.10	検 図: NK. NINOMIYA 11.11.10	設 計: RO. FURUYAMA 11.11.10	製 図: RO. FURUYAMA 11.11.10
		訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
		DIS-D-003444	MS. MATSUMOTO	NK. NINOMIYA	14.10.27
		図番: ADC3-130348-17	製品名: E. FL-R-SMT(10)		
		製品コード: CL331-0421-1-10			