

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		-40℃ ~ +85℃			保存温度範囲		-40℃ ~ +70℃			
	定格電力		2 W			使用湿度範囲		% ~ 90 %			
	周波数範囲		DC ~ 6000 MHz			適合ケーブル		—			
性能											
	項目		試験方法			規格			QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。			図面と合致していること。			—	—	
電気的性能	接触抵抗		100 mA以下 (DC OR 1000 Hz) で測定する。			中心 : 30 mΩ 以下 外部 : 30 mΩ 以下			○	—	
	絶縁抵抗		絶縁抵抗 DC 100 Vで測定する。			1000 MΩ 以上			○	—	
	耐電圧		AC 100 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	○	
	VSWR ※1	周波数 DC ~ 3000 MHz にて測定する。	1.25 以下			○	—				
		周波数 3000 ~ 6000 MHz にて測定する。	1.4 以下								
	挿入損失 ※1	周波数 DC ~ 3000 MHz にて測定する。	0.3dB 以下			○	—				
		周波数 3000 ~ 6000 MHz にて測定する。	0.5dB 以下								
逆方向損失		周波数 ~ MHz にて測定する。			dB 以上			—	—		
機械的性能	繰り返し動作		500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 中心 : 30 mΩ以下 外部 : 30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
備考 ※1 各規格はMS-156-HRMJ-3とかん合した状態での性能です。 試験規格の記載のない試験方法はIEC-60512を適用している。						製図 RFD 03.5.14 飛田		担当 RFD 03.5.14 飛田		検図 RFD 03.5.23 飛田	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目						承認		出図			
HRS		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表				製品名 MS-156R-HRMJ-1			
IECL CL		図番 SLC4-180354		製品コード CL358-0188-8				1 1			

TO
RFD