

適用規格					
定 格	周波数範囲	DC ～ 6000 MHz	保存温度範囲	-30 ℃ ～ +70 ℃	
	電 力	2W	特性インピーダンス	50 Ω	
	使用温度範囲	-30 ℃ ～ +70 ℃	適合ケーブル	DFS111-UL1979	
	使用湿度範囲	—	使用コネクタ	MS-156-P・HRM-P	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造 電 氣 的 性 能 機 械 的 性 能	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	V. S. W. R.	周波数 DC～ 3000 MHzにて測定する。	1.4 以下	○	—
		周波数 3000 ～ 6000 MHzにて測定する。	1.8 以下		
	接 触 抵 抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コンタクト 275 mΩ以下	○	○
			外部コンタクト 55 mΩ以下		
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐 電 圧	AC100Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	30 N以下の引張力をケーブル軸に加える。	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ部の破損がないこと。	○	—
	繰り返し動作	500回の抜き差しを行なう。	中心コンタクト 375 mΩ以下	○	—
外部コンタクト 155 mΩ以下					