

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +105 °C (90 %RH以下) $\triangle_1$		保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電 力	-- W		特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 8 GHz) $\triangle_1$	
	特 殊 性	----		使用ケーブル	ϕ 0.81ケーブル	
性 能						
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。		500 M Ω 以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)		絶縁破壊がないこと。 $\triangle_1$	○	○
	電 圧 定 在 波 比 $\square_1$ $\triangle_1$	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。		VSWR 1.3 以下	○	-
		周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。		VSWR 1.4 以下		
		周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。		VSWR 1.6 以下		
挿 入 損 失	周波数 - ~ - GHzにて測定する。		--- dB以下	-	-	
機械	ケーブルクランプ部の引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け、断線が発生するまで引張り、最大荷重を確認する。		最大荷重 7 N以上	○	-
$\triangle$	$\triangle$ の数	訂正記事		設計	検図	年月日
	5	DIS-D-00011712		MS. MATSUMOTO	MT. KANEKO	20220509
備考 ハロゲンフリー対象品				承認	NK. NINOMIYA	20180626
注 $\square_1$ VSWRは両端にSMA変換アダプタを取り付けた状態で測定した値です。 2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 3 製品の仕様は予告なく変更することがあります。				検 図	MT. KANEKO	20180626
				担 当	MS. MATSUMOTO	20180626
				製 図	MS. MATSUMOTO	20180626
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。 $\triangle_1$						
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図 番		
HRS	製 品 規 格 表		製品名		X. FL-2LP-04**TV-A-L	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		$\triangle$	1/1