

適用規格						
定 格	周波数範囲		DC ～ 6000 MHz	保存温度範囲	-30 °C ～ +70 °C	
	電 力		2W	特性インピーダンス	50 Ω	
	使用温度範囲		-30 °C ～ +70 °C	適合ケーブル	DFS111-UL1979	
	使用湿度範囲		—	使用コネクタ	MS-156-P・HRM-J	
性能						
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○
	V. S. W. R.	周波数 DC～ 3000 MHzにて測定する。		1.4 以下	○	—
周波数 3000 ～ 6000 MHzにて測定する。		1.8 以下				
電気的性能	接 触 抵 抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。		中心コンタクト 325 mΩ以下 外部コンタクト 60 mΩ以下	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。		1000 MΩ以上		
	耐 電 圧	AC100Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)		せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	機械的性能	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	30 N以下の引張力をケーブル軸に加える。		① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ部の破損がないこと。	○
繰り返し動作		500回の抜き差しを行なう。		中心コンタクト 425 mΩ以下 外部コンタクト 160 mΩ以下	○	—
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
△						
備考				承認	KY. SHIMIZU	09. 08. 08
2) 鉛フリーはんだ (Sn3. 0Ag0. 5Cu) を使用				検 図	TY. OZAKI	09. 08. 08
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				担 当	DS. YAMAKOSHI	09. 08. 07
				製 図	DS. YAMAKOSHI	09. 08. 07
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-180865-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	MS156LH1-HRMJ-088V300		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL362-0152-0-00		
					△	1/1