









A  
B  
C  
D  
E  
F



| △数<br>COUNT | 訂正事項<br>DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當<br>B | 檢圖<br>Y | 年月日<br>DATE | △数<br>COUNT | 訂正事項<br>DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當<br>B | 檢圖<br>Y | 年月日<br>DATE |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|
|             |                                  |         |         |             |             |                                  |         |         |             |
| △           |                                  |         |         | .           | △           |                                  |         |         | .           |
| △           |                                  |         |         | .           | △           |                                  |         |         | .           |
| △           |                                  |         |         | .           | △           |                                  |         |         | .           |



- 注
- はんだ付け温度：250℃ピーク、10sec以内
  - 使用温度：-55°~105℃
  - 使用リフロー加熱方式：エア―大気中または窒素
  - リフロー回数：2回以内
  - 嵌合状態図  
フィメール：DF51K-2S-2C
  - 端子平坦度：0.12以内
  - 推奨基板厚は1.6mmとする.
  - 推奨はんだ厚は0.15mmとする.




|                             |          |                                                      |                               |                        |                        |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4                           | LCP      | 黒                                                    | 8                             | PS                     | リールボビン                 |
| 3                           | 黄銅       | すずめっき：1~5μm<br>下地:ニッケル 1~4μm                         | 7                             | PET                    | カバーテープ                 |
| 2                           | 黄銅       | 接触部:金 0.1μm以上<br>SMTリード部：金 0.05μm以上<br>下地:ニッケル 1~4μm | 6                             | コネクタ                   | DF51K-2P-2V            |
| 1                           | LCP      | 黒                                                    | 5                             | PS                     | エンボスキャリアテープ            |
| NO.                         | MATERIAL | FINISH,REMARKS                                       | NO.                           | MATERIAL               | FINISH,REMARKS         |
| CODE NO. (OLD)              |          |                                                      | DRAWN                         | DESIGNED               | CHECKED                |
|                             |          |                                                      | CHO<br>22.04.20<br>J.S        | CHO<br>22.04.20<br>J.S | LIM<br>22.04.20<br>S.M |
| DRAWING NO.<br>JDC3-633513  |          |                                                      | PART NO.<br>DF51K-2P-2V (805) |                        |                        |
| SCALE<br>4:1<br>UNITS<br>mm |          |                                                      | CODE NO<br>CL 6652-0074-5-805 |                        |                        |
| HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.   |          |                                                      | 1<br>2                        |                        |                        |


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法



|          |                           |  |                    |     |
|----------|---------------------------|--|--------------------|-----|
|          | DRAWING NO.               |  | PART NO.           |     |
|          | JDC3-633513               |  | DF51K-2P-2V (805)  |     |
|          | SCALE 4:1                 |  | CODE NO            |     |
| UNITS mm | HRS HIROSE KOREA CO.,LTD. |  | CL 6652-0074-5-805 |     |
|          |                           |  |                    | 2/2 |