


適用規格					
定 格	使用温度範囲	- 40℃～ + 85℃ (90%RH以下)	保存温度範囲	- 30℃～ + 70℃ (90%RH以下)	
	電 力	—W	特性インピーダンス	50Ω (0 ～ 6 GHz)	
	特 殊 性	—	使用ケーブル	RF-MF50161 (ハイ) (日星電気)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	10 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コネクタ 158 mΩ以下	○	○
			外部コネクタ 123 mΩ以下	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100Vで測定する。	500 MΩ以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	電 圧 定 在 波 比	周波数 0.045 ～ 3 GHzにて測定する。	VSWR 1.45 以下	○	—
		周波数 3 ～ 6 GHzにて測定する。	VSWR 1.9 以下		
機 械	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	9.8N 以下の引張力をケーブル軸に加える。 	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ部の破損のないこと。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 RoHS適合品			承認	TS. NOBE	14. 01. 14
			検 図	NK. NINOMIYA	14. 01. 14
			担 当	YI. FUNADA	14. 01. 10
			製 図	YI. FUNADA	14. 01. 10
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-355770-01		
HS	製 品 規 格 表		製品名	MS156CLP-HRMBPJ-068N1T100	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL362-0907-1-01	△ 1/1