

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
適 用 規 格											
定 格	使用温度範囲		-55℃ T0 +85℃ (注1)			保存温度範囲		-10℃ T0 +60℃			
	電 圧		30 V AC/DC			適合コネクタ		BM23PF0. 8-10DS-0. 35V (**)			
	電 流		信号端子: 0. 3A 電源端子: 5. 0A								
性 能											
項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT
構造											
外観, 構造, 仕上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				X	X
表示		目視にて確認する。								X	X
電気的性能											
接触抵抗		AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。				信号端子: 90mΩ MAX 電源端子: 30mΩ MAX				X	-
絶縁抵抗		DC 100 Vで測定する。				50MΩ MIN				X	-
耐電圧		AC 100 Vの電圧を 1 分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				X	-
機械的性能											
繰り返し動作		10 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗 : 信号端子: 90mΩ MAX 電源端子: 30mΩ MAX ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				X	-
耐振性		周波数 10~55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				X	-
耐衝撃性		加速度 490 m/s2、持続時間 11 ms、 正弦半波 3軸両方向 各 3 回試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				X	-
環境的性能											
温度サイクル		温度 -55 ℃→ 85 ℃ 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2~3 分)				①接触抵抗 : 信号端子: 90mΩ MAX 電源端子: 30mΩ MAX ②絶縁抵抗 : 50 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと				X	-
定常状態の耐湿性		温度 40 ± 2 ℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。				①接触抵抗 : 信号端子: 90mΩ MAX 電源端子: 30mΩ MAX ②絶縁抵抗 : 25 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				X	-
二酸化硫黄		濃度25ppm, 96 時間放置する。 (試験規格 : JIS C 60068)				①接触抵抗 : 信号端子: 90mΩ MAX 電源端子: 30mΩ MAX ②機能を損なう異常のないこと。				X	-
備考											
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。					製 図	担 当	検 図	承 認	出 圖		
					S. H. JUNG	S. H. JUNG	H. W. JO	T. S. KANG	17. 05. 23		
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402, IEC 60512を適用しています					17. 05. 23	17. 05. 23	17. 05. 23	17. 05. 23			
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 X: 適用項目											
HIROSE KOREA CO., LTD.			製 品 規 格 表				製品名 BM23PF0. 8-10DP-0. 35V (895)				
CODE NO. (OLD)		図番			製品コード				1		
CL		JLC4-631937			CL 6644-0032-0-895				1		