




USB3.1 gen.2
(10Gbps)
伝送対応

特長

- 1 0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6/0.8mm 、奥行き1.98mmの省スペース設計
- 2 補強金具による堅牢構造
- 3 奥行き1.98mmながら、広い吸着エリアを確保
- 4 明確なクリック感
- 5 挟み込み端子構造による高信頼性の2点接点と嵌合保持力
- 6 USB 3.1 gen.2 (10Gbps) 伝送対応



Compact




Robust




Click Feeling

寸法 (10芯)


例：10芯
ヘッダー



レセプタクル




堅牢構造 (破損強度実測:70N)



万一、位置ずれ状態で嵌合した場合でも、金属同士の接触により、コネクタの破損リスクを軽減します。

落下衝撃に強い構造



ヘッダーの金具から
レセプタクルの金具全体へ衝撃を伝える
衝撃を直接はんだ付け部へ伝達し
ハウジングへの負荷を大きく軽減

仕様

定格電流	0.3A
定格電圧	AC/DC 30V
使用温度範囲	-55~+85 °C*
接触抵抗	100mΩ 以下 (AC 20mV または1000Hz)
耐電圧	AC 100Vで1分間
絶縁抵抗	50MΩ 以上(DC 100V)
挿抜回数	10回

*通電による温度上昇を含む。

- バリエーション:
0.6mm ハイト品 : 6,8,10,12,16,20,24,30,34,40,50芯
0.8mm ハイト品 : 10,18,60 芯