



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

7> ◆推奨基板パターン図




◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : $100 \mu\text{m}$



6> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)




- リフロー方式 : N_2 リフロー
リフロー回数 : 2回以下
1) 本加熱
220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)
2) 予備加熱
150~180°C 90~120秒

- 6> . 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のもので、
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
7> . 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。


	DRAWING NO.		JDC3-632354		PART NO.		BM23FR0.8-18DP-0.35V(51)	
	SCALE	10:1	 HIROSE KOREA CO., LTD.		CODE NO		CL 6644-0090-7-051	
	UNITS	mm						
						2/3		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




引き出し方法




C-C (5:1)



D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



製品ラベル詳細


SUPPLIER	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
QUANTITY	10,000
PART NO.	BM23FR0.8-18DP-0.35V(51)
CODE NO.	CL 6644-0090-7-051
DATE OF MANUFACTURED	2024.05.01
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BM23FR0.8-18DP-0.35V(51)
納入数量	10,000個
納入者	HIROSE KOREA

8 . 1リール10,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

10 テーピング (Free)



DRAWING NO.	JDC3-632354	PART NO.	BM23FR0.8-18DP-0.35V(51)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 6644-0090-7-051
UNITS	mm		

HIROSE KOREA CO., LTD.

3/3