

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)		
	使用湿度範囲	40%～80% (注2)	保存湿度範囲	40%～70% (注3)		
	電 圧	AC 250V	適合コネクタ	DF1B-*ES-2.5RC(#)		
	電 流	AWG20～24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A	UL, CSA 定格	電 圧	AC 30V	電 流
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格		QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。			○	○
電 気 的 性 能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000MΩ以上		○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—
機 械 的 性 能	耐振性	周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内分 を 5 サイクル 試験する。	①絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
備考						
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。						
(注2) 結露のないこと。						
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。						
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。						
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△	1	DIS-H-005021	HT. SATO	HK. UMEHARA	10.07.22	
△ フォーマット変更			承認	KJ. KATAYOSE	05.01.05	
			検 図	TY. OMA	05.01.05	
			担 当	TS. KUMAZAWA	05.01.05	
			製 図	TS. KUMAZAWA	05.01.05	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-160055-00		
HRS	製品規格表		製品名	DF1B-*EP-2.5RC		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL541		△