

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△		2 RE-H-0069		柴田		2.4.27	△							
△							△							
準 処 規 格														
定 格		電 圧 (1)	1 ~ ※	AC 250 V		適合ケーブル								
				DC V										
		電 流 (1)	1 ~ ※	3 A		使用温度範囲		- 35 ℃ ~ + 85 ℃ △						
		電 力												
		特 殊 性												
性 能														
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		CL ABC 541-0600-4 及び準規格に適合のこと。 BC 0650-2					-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○			
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。					-		mΩ				
		コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。					-		mΩ				
5	耐 電 圧		AC 650 V で1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○			
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf				
			規格値を満足すること。							kgf				
9	耐 湿 性		温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。				高温時 乾燥後 MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-		
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で 時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 G の正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		- 55 ~ + 85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-		mΩ		-		
		コンタクト	同 上					-		mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		5 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
備 考														
※は極数を表わす △ (注1) 通電による温度上昇を含む。							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
							PC 71.2.9 秋山	PC 71.2.9 秋山	PCC 52.2.18 佐藤	山 52.2.18 本	山 52.2.18 本			
この規格表に指定する以外は準規格に適合のこと。							製 品 規 格 表		製品名 DF1B-※DS-2.5RC					
旧 CL	CL	-	-	-	-	図 番	SLC4-162336-01		製 品 コード	CL 541 - -				
旧 図	SLC4	-	-	-	-									

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT : 認定試験 AT : 製品検査 ○ : 適用項目

形別配布先
PCK