





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



△數		訂正事項	擔當檢圖		年月日	△數		訂正事項	擔當檢圖		年月日		
COUNT		DISCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE	COUNT		DISCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△	1	RE-6-3383	K.H.R	L.S.M	24	01	16	△					. .
△						. .	△						. .
△						. .	△						. .



- 注
- はんだ付け温度：250℃ピーク，10sec以内
 - 使用温度：-55°~105℃
 - 使用リフロー加熱方式：エアードアまたは窒素
 - リフロー回数：2回以内
 - 嵌合状態図
フィメール：DF51K-16DS-2C
 - 端子平坦度：0.12以内
 - 推奨基板厚は1.6mmとする。
 - 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
 - UL(ファイルNo.E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo.E132750)認定品。



4	LCP	黒	8	PS	リールポビン
3	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	7	PET	カバーテープ
2	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	6	コネクタ	DF51K-16DP-2V
1	LCP	黒	5	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS

CODE NO. (OLD)	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
	CHO 23.07.05 J.S	CHO 23.07.05 J.S	LIM 23.07.05 S.M	LIM 23.07.05 S.M	
SCALE 4:1 UNITS mm	DRAWING NO. JDC3-633523	PART NO. DF51K-16DP-2V(800)	CODE NO CL 6652-0077-3-800	1/2	
	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.				



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法



	DRAWING NO.	PART NO.	
	JDC3-633523	DF51K-16DP-2V(800)	
	SCALE 4:1 UNITS mm	CODE NO.	CL 6652-0077-3-800
HIROSE KOREA CO.,LTD.			2/2