

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△							△				
△							△				

準 処 規 格											
定 格	電 圧 (1)	~	AC	V	適合ケーブル						
	電 流 (1)	AWG ~ ²⁴ ₂₆ ₂₈	3	2	1	A	使用温度範囲	-30℃~+85(注1)℃			
	電 力										
	特 殊 性										

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC4-84498 及び準規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。					-	MΩ		
4	接 触 抵 抗	単 位 コ ン タ ク ト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				-	30	mΩ	○	
		コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-		
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサーキット性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	単 位 コ ン タ ク ト	□0.5±0.002 の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				30	450		○	
			規格値を満足すること。								
9	耐 湿 性		温度	℃湿度	% 時間で	高温時		-	MΩ		-
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後		-	MΩ		-
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
11	耐 衝 撃 性		加速度 の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 7.5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	単 位 コ ン タ ク ト	30 回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-	30	mΩ	○	-
		コ ン タ ク ト	同 上				-		mΩ		-
14	耐 腐 食 性		% の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-

備 考	(注1)通電による温度上昇を含む					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
						INC '92.5.26 小間	INC '92.5.26 小間	INC '92.5.26 山本		INC '92.5.26 山本	
	この規格表に指定する以外は準規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製 品 名	DF3-2428SCF		
旧 CL	CL					図 番	SLC4-84498-		製 品 コード	CL543-0001-2-	
旧 図	SLC4-										

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2)QT・初点検時 AT・製品検査 ○・適用項目

形別配布先