








製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0191-0-51	10	4.6	2.0	2.7	3.1	2.8
CL537-0192-0-51	14	5.6	3.0	3.7	4.1	3.8
CL537-0193-0-51	20	7.1	4.5	5.2	5.6	5.3
CL537-0194-0-51	30	9.6	7.0	7.7	8.1	7.8
CL537-0195-0-51	32	10.1	7.5	8.2	8.6	8.3
CL537-0196-0-51	36	11.1	8.5	9.2	9.6	9.3
CL537-0197-0-51	40	12.1	9.5	10.2	10.6	10.3
CL537-0198-0-51	50	14.6	12.0	12.7	13.1	12.8
CL537-0199-0-51	60	17.1	14.5	15.2	15.6	15.3
CL537-0285-0-51	80	22.1	19.5	20.2	20.6	20.3




推奨メタルマスク図 (10:1)



メタルマスク厚さ: 120μm


推奨パターン図 (10:1)




注1 リード平坦度は、0.08mm以内となります。

2 斜線部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

2	リン青銅	接触部:金めっき 0.2μm min	6	PS	補強カラー, CLEAR
		リード部:金めっき 0.015μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK
		その他(下地):ニッケルめっき 2μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK・UL94V-0	3	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : WR.FUKUCHI	20200702	図番 : ADC-390688-51-77	
		検 図 : TS.MIYAZAKI	20200702	製品名 : DF12NC(3.0)-*DS-0.5V(51)	
		設 計 : RN.IIDA	20200702		
		製 図 : RN.IIDA	20200702	製品コード CL537	
					1/2



製品コード	極数	G	H	J	K	L
CL537-0191-0-51	10	16	-	7.5	0.30	17.5
CL537-0192-0-51	14	16	-	7.5	0.30	17.5
CL537-0193-0-51	20	16	-	7.5	0.38	17.5
CL537-0194-0-51	30	24	-	11.5	0.38	25.5
CL537-0195-0-51	32	24	-	11.5	0.30	25.5
CL537-0196-0-51	36	24	-	11.5	0.38	25.5
CL537-0197-0-51	40	24	-	11.5	0.38	25.5
CL537-0198-0-51	50	24	-	11.5	0.38	25.5
CL537-0199-0-51	60	32	28.4	14.2	0.38	33.5
CL537-0285-0-51	80	44	40.4	20.2	0.38	45.5



注3 1リール 1000個梱包。

4 引出し始め30BOXと終り20BOXに空部を設けております。

5 テープ幅32mm以上に図示スプロケット穴を設けております。

6 カバーテープの剝離強度はJIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。

7 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。