



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1					2					3					4				
△の数	訂正記事				担当	検図	年月日			△の数	訂正記事				担当	検図	年月日		
△										△									
△										△									
△										△									



注1. 製品極数表示、但し2、3極は表示無し。

注2. プロテクタA133、1.05判別用穴(1.05のみ有り)

CL NO	製品名	A	B
541-0096-6	DFI-2A1.05	10.0	2.5
541-0097-9	DFI-3A1.05	12.5	5.0
541-0098-1	DFI-4A1.05	15.0	7.5
541-0099-4	DFI-5A1.05	17.5	10.0
541-0100-1	DFI-6A1.05	20.0	12.5
541-0101-4	DFI-7A1.05	22.5	15.0
541-0102-7	DFI-8A1.05	25.0	17.5
541-0103-0	DFI-9A1.05	27.5	20.0
541-0104-2	DFI-10A1.05	30.0	22.5
541-0105-5	DFI-11A1.05	32.5	25.0
541-0106-8	DFI-12A1.05	35.0	27.5
541-0107-0	DFI-13A1.05	37.5	30.0
541-0108-3	DFI-14A1.05	40.0	32.5
541-0109-6	DFI-15A1.05	42.5	35.0
541-0110-5	DFI-16A1.05	45.0	37.5
541-0114-6	DFI-20A1.05	55.0	47.5

1	ナイロン樹脂		満茶色 UL94V-0
部番	材質	処理	備考
※は極数を表わす 適合7-7L UL1007 AWG 26, 28			
一般公差	寸法区分	公差	製図
	6以下	±0.3	PCC 61.1.30 小間
	6をこえ 18以下	±0.5	PCC 61.1.30 小間
	18をこえ 50以下	±0.7	51.1.30 佐藤
	50をこえ 125以下	±1	山 51.1.30 本
公差	125をこえ 250以下	±1.3	山 51.1.30 本
	角 度	±1°	
図名	製品名 DFI-※A1.05		
旧CL	CL	単位	製品コード
旧図	DC4-	2 / 1 mm	CL541-
図番	ADC4-162340-01		