

適用規格								
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +105℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）			
	使用湿度範囲		20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）			
	嵌合コネクタ		DF62#-13S-2.2C(##)	電 圧	AC/DC 250V			
	UL・ C-UL 定格 	電圧	AC/DC 250V	電 流	AWG#22 : 3 A/pin AWG#24 : 2 A/pin AWG#26-30 : 1 A/pin			
		電流	AWG#22 : 3A/pin AWG#24 : 2A/pin AWG#26-30 : 1A/pin					
		使用温度範囲	-35℃～ +75℃（注1）	適合端子	DF62-EP22PC* DF62-EP2428PC* DF62-EP30PC*			
性 能								
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT	
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。				○	○	
電氣的 性能	接触抵抗	20mV 以下、1 mA（DC又は 1000 Hz） で測定する。		30 mΩ 以下		○	—	
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。		1000 MΩ 以上		○	—	
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—	
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗：30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）		①接触抵抗：30mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）		①接触抵抗：30mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
備考								
(注1) 通電時の温度上昇を含む。								
(注2) 結露のないこと。								
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。								
	△の数	訂正記事		設計		検図		年月日
	1	DIS-H-00019490		RI. GENDA		SZ. ONO		20231206
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				承認	KI. AKIYAMA		20131001	
				検 図	MN. KENJO		20130930	
				担 当	TH. YOSHIZAWA		20130930	
				製 図	TH. YOSHIZAWA		20130930	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番		SLC-349141-00-00		
	製品規格表			製品名		DF62P-13EP-2.2C		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード		CL0544-0549-8-00	 1/1	