

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
標準規格										
定格	電圧 (1)	1 ~	AC 250 V DC V		適合ケーブル					
	電流 (1)	1 ~	2 A		使用温度範囲 (注1) -35℃ ~ +85℃					
	電力									
	特殊性									
性能										
No.	項目名称	条件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC DC -80521及び標準規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表示	同上				-	-	-	○	○
3	絶縁抵抗	DC Vで測定し規格値以上のこと。					-	MΩ		
4	接触抵抗	コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	
	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			-		mΩ		
5	耐電圧	AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-		
6	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサージ性能	DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-		gf		
			規格値を満足すること。					kgf		
9	耐湿性	温度	℃	湿度 %	時間で	高温時		-	MΩ	-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後		-	MΩ	-
10	耐振性	周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 Gで 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
11	耐衝撃性	加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
12	耐温度サイクル	~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
13	寿命	コンタクト	30 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	-
	コンタクト	同上				-		mΩ		-
14	耐腐食性	%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
15	耐硫化ガス性	ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐亜硫酸ガス性	ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
17	圧接部引張強度	AWG #26K?				2.0	-	Kg	○	
備考	(注1) 通電による温度上昇を含む。				製図	担当	検図	査閲	承認	出図
	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。				製品規格表		製品名		DF1B-26PR	
旧CL	CL	-	-	図番	SLC4-80521-		製品コード	CL541-0669-0		
旧図	SLC4	-	-							

注 (1) 「~」はコンタクトNo.を表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別配布先
PCK