

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定 格	使用温度範囲		-35℃~+85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃~+60℃			
	電 圧		AC 250V			適合ケーブル		UL1007、1061:AWG28~24			
	電 流		AWG28~24:1A~3A			適合コネクタ		DF1E(A)-*EP-2.5C			
性 能											
	項 目	試 験 方 法				規 格				QT	AT
構 造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表 示	目視にて確認する。								○	○
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	mA(DC又は1000Hz)で測定する。				mΩ以下				-	-
	低電圧、低電流下 の接触抵抗	20mV以下、1mA(1000Hz)で測定 する。				30mΩ以下				○	-
	絶 縁 抵 抗	DC 500Vで測定する。				1000MΩ以上				○	-
	耐 電 圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	-
機 械 的 性 能	単体挿抜力	の鋼製ピンで 測定する。				差込力 N以下 引抜力 N以上				-	-
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。				差込力 N以下 引抜力 N以上				-	-
	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 破壊、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	-
	耐 振 性	周波数 10~55Hz、片振幅0.75mm、 加速度 m/s ² で3方向各2時間試験 する。				① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30mΩ以下 ③ 破壊、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	-
環 境 的 性 能	耐 衝 撃 性	加速度 490m/s ² 、持続時間 11ms、 正弦半波 3方向 各3回試験する。				① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30mΩ以下 ③ 破壊、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	-
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90~95%中に 96時間放置する。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 500MΩ以上 ③ 破壊、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	-
	温度サイクル	温度 -55→5~35→85→5~35℃ 時間 30→5以内 →30→5以内 分 を5サイクル試験する。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③ 破壊、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	-
	はんだ耐熱性	はんだ温度 °C、浸せき時間 秒間で試験する。				外観の変形及び端子などの著しい ガタがないこと。				-	-
	はんだ付け性	はんだ温度 °C、浸せき時間 秒間のはんだ付けを行う。				半田浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。				-	-
備考 (注1)通電による温度上昇を含む。						製 図	担 当	検 図	承 認	出 図	
						INC 98.03.25 銭場					
試験規格の記載のない試験方法は MIL-STD-1344を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 DF1E-2428PCF		
旧CL CL		図番 SLC4-161022				製品コード CL541-0939-3				1 1	