

形別 配布先

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
標準規格										
定 格	電 圧 (1)	— ~ —	AC — V DC — V	—	適合ケーブル	ULSTYLE1007, AWG 30				
	電 流 (1)	— ~ —	— A	—	使用温度範囲	— ℃ ~ — ℃				
	電 力	—			適合端子品名	DFIB-30SC, DFIB-30SCA				
	特 殊 性	—			—					
性 能										
No.	項 目 名 称	条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC3-80119 及び 準拠規格に適合のこと。			—	—	—	—	○	○
2	表 示	同 上			—	—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC — Vで測定し規格値以上のこと。			—	—	—	MΩ	—	—
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC — Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	—	mΩ	—	—
		コ ン タ ク ト	DC — Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧	AC — Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—	—
6	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—
7	ドライサージ性能	DC — μVで交互に極性を変えて導通があること。			—	—	—	—	—	—
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	— の鋼製ピンにて規格値を満足すること。		—	—	—	gf	—	—
		コ ン タ ク ト	規格値を満足すること。		—	—	—	kgf	—	—
9	耐 湿 性	温度 — ℃ 湿度 — % — 時間で			高湿時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	—	—	MΩ	—	—
10	耐 振 性	周波数 — ~ — Hz, 全振幅 — mm, 加速度 — G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
11	耐 衝 撃 性	加速度 — Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
12	耐 温 度 サ イ ク ル	— ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		—	—	—	mΩ	—	—
		コ ン タ ク ト	同 上		—	—	—	mΩ	—	—
14	耐 腐 食 性	%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
17	圧着工の引張強度	AWG 30			—	1	—	kgf	—	—
備 考					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
					生技 2.11.1 米村	生技 2.11.1 米村	生技 2.11.2 斉藤		生技 2.11.9 内藤	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。				製 品 規 格 表			製 品 名	DFIB-TA30SHC	
旧 CL	CL	—	—	図 番	SLC4-80057-		製 品 コード	CL550-0211-3-		
旧 図	SLC4	—	—	番						

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目