





- 注
- ① 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=35個入り)
 - ② 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
 - ③ 各端子No. については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
 - ④ 本製品の位置ズレ吸収量は±0.3mm maxです。
 - ⑤ () 内寸法は参考値を示します。
 - ⑥ ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
- ① 7 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品
TUV(認証No. R50275872)認定品




2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm	4	ポリスチレン樹脂	全体：すずめっき3.0μm 下地：ニッケルめっき1.0μm
		実装部：すずめっき1.0μm			
1	ポリアミド樹脂	下地：ニッケルめっき1.0μm	3	りん青銅	全体：すずめっき3.0μm 下地：ニッケルめっき1.0μm
	クロ UL94V-0				
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数 1	訂正記事 DIS-F-00005794	設計 AK. IWAHORI	検図 HT. YAMAGUCHI	年月日 20200212


 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承認 : HS. OKAWA	20130313	図番 : ADC3-347261-00	
	検図 : KI. HIROKAWA	20130312		
	設計 : DK. AIMOTO	20130311	製品名 : FX30B-4P-3.81DSA25	
	製図 : DK. AIMOTO	20130311		
				製品コード CL570-3202-3-00

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


推奨基板穴寸法(5:1)
(コネクタ実装側・推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



1> トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



HRS

図番: ADC3-347261-00
製品名: FX30B-4P-3.81DSA25
製品コード: CL570-3202-3-00

1/2