



Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE












嵌合断面図(FREE)
垂直接続タイプ




嵌合断面図(FREE)
水平接続タイプ





4 位置ズレ吸収設定(FREE)
(水平接続)



位置ズレ吸収方向／量
長手方向：±0.3mm
幅手方向：±0.3mm

注
1. 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=24個入り)
2. 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく事があります。
   また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
3. 各端子No.については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
4. 本製品の位置ズレ吸収量は±0.3mm maxです。
5. (　)内寸法は参考値を示します。
6. ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
7. 推奨基板厚およびスルーホール仕上り寸法にご注意下さい。
   基板へのコネクタ固定が不十分な場合、重心バランスにより傾いて実装される事があります。
△1 8. UL(ファイルNo.E52653)認定品
   C-UL(ファイルNo.E52653)認定品
   TUV(認証No.R50275872)認定品

部番	材質	処理，備考
5	ポリスチレン樹脂	
4	りん青銅	全　体：すずめっき3.0μm 下　地：ニッケルめっき1.0μm
3	銅合金	接触部：金めっき0.1μm 実装部：すずめっき1.0μm 下　地：ニッケルめっき1.0μm
2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm 実装部：すずめっき1.0μm 下　地：ニッケルめっき1.0μm
1	ポリアミド樹脂	クロ　UL94V-0
部番	材質	処理，備考

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2 : 1	△1 1	DIS-F-00005794	AK.IWAHORI	HT.YAMAGUCHI	20200212


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

承認	HS.OKAWA	20130313
検図	KI.HIROKAWA	20130312
設計	DK.AIMOTO	20130311
製図	DK.AIMOTO	20130311

図番：	ADC3-347269-00
製品名：	FX30B-3P-3.81DS
製品コード	CL570-3401-0-00 △1 1/2


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

推奨基板穴寸法(5:1)
（コネクタ実装側・推奨基板厚t=1.6mm） 7




HRS DRAWING FOR REFERENCE

1 トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



図番：	ADC3-347269-00
製品名：	FX30B-3P-3.81DS
製品コード	CL570-3401-0-00

1 2/2