


Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F




- 注
- 1 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=24個入り)
 - 2 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく事があります。
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
 - 3 各端子No. については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
 - 4 本製品の位置ズレ吸収量は $\pm 0.3\text{mm}$ maxです。
 - 5 () 内寸法は参考値を示します。
 - 6 ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
 - 7 推奨基板厚およびスルーホール仕上り寸法にご注意下さい。
基板へのコネクタ固定が不十分な場合、重心バランスにより傾いて実装される事があります。
 - 8 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品
TUV(認証No. R50275872)認定品




			5	ポリスチレン樹脂																	
2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm	4	りん青銅	全 体：すずめっき3.0μm																
		下 地：ニッケルめっき1.0μm																			
		接触部：金めっき0.1μm																			
1	ポリアミド樹脂	実装部：すずめっき1.0μm	3	銅合金	実装部：すずめっき1.0μm																
		下 地：ニッケルめっき1.0μm																			
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考															
UNITS mm				SCALE 2 : 1				△の数		訂 正 記 事		設 計		検 図		年月日					
						1		DIS-F-00005794				AK. IWAHORI		HT. YAMAGUCHI		20200212					
				承認：HS.OKAWA				20130313				図番：ADC3-347270-00									
				検 図：KI.HIROKAWA				20130312				製品名：FX30B-4P-3.81DS									
				設 計：DK.AIMOTO				20130311				製品コード：CL570-3402-2-00									
				製 図：DK.AIMOTO				20130311													
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.																				1 2	

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


推奨基板穴寸法(5:1)
(コネクタ実装側・推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



1 トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



HRS

図番:	ADC3-347270-00
製品名:	FX30B-4P-3.81DS
製品コード	CL570-3402-2-00