



| Δの數<br>COUNT | 訂正記事<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計<br>BY | 校図<br>CHKD | 年月日<br>DATE | Δの數<br>COUNT | 訂正記事<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計<br>BY | 校図<br>CHKD | 年月日<br>DATE |
|--------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| △            |                                  |          |            | △           |              |                                  |          |            | ・           |
| △            |                                  |          |            | △           |              |                                  |          |            | ・           |
| △            |                                  |          |            | △           |              |                                  |          |            | ・           |

### 推奨基板寸法図 (実装面側)



| 製品名                      | 製品コード           | 極数  | A     | B     |
|--------------------------|-----------------|-----|-------|-------|
| FX2BA-40PA-1, 2TDSA(71)  | CL572-0923-1-71 | 40  | 43.03 | 24.13 |
| FX2BA-52PA-1, 2TDSA(71)  | CL572-0924-4-71 | 52  | 50.65 | 31.75 |
| FX2BA-60PA-1, 2TDSA(71)  | CL572-0925-7-71 | 60  | 55.73 | 36.83 |
| FX2BA-68PA-1, 2TDSA(71)  | CL572-0926-0-71 | 68  | 60.81 | 41.91 |
| FX2BA-80PA-1, 2TDSA(71)  | CL572-0927-2-71 | 80  | 68.43 | 49.53 |
| FX2BA-100PA-1, 2TDSA(71) | CL572-0928-5-71 | 100 | 81.13 | 62.23 |

注 1. ( ) 内寸法は、参考値を示します。

|                                           |                                      |                      |          |                                           |                                       |                                                                    |                                        |                                           |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1、2                                       | ポリアミド樹脂                              | クロ                   | UL94V-0  | 3                                         | 黄銅                                    | 接 触 部 : 金めっきフラッシュ<br>デイツ部 : 純ずめつき 2μm min<br>下 地 : ニッケルめつき 1μm min |                                        |                                           |                |
| 部番                                        | 材 質                                  | 処 理                  | 考 考      | 部番                                        | 材 質                                   | 設 計                                                                | 検 査                                    | 図 承 認                                     | 出 発            |
| 備考                                        | REMARKS                              |                      |          |                                           |                                       |                                                                    |                                        |                                           |                |
| 旧製品コード<br>CODE NO. (OLD)<br>CL            | 図 番<br>DRAWING NO.<br>ADC3-151044-21 | 尺 度<br>SCALE<br>FREE | 単位<br>mm | 製品名<br>PART NO.<br>FX2BA-※PA-1.27DSA (71) | 製 図<br>DRAWN<br>HIF<br>04.03.15<br>鈴木 | 設 計<br>DESIGNED<br>HIF<br>04.3.15<br>中村                            | 検 査<br>CHECKED<br>HIF<br>04.3.15<br>山口 | 図 承 認<br>APPROVED<br>HIF<br>04.3.15<br>大川 | 出 発<br>RELEASE |
| HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. |                                      |                      |          | 製品コード CODE NO.<br>CL572                   |                                       |                                                                    |                                        | 1/1                                       |                |