Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格					
定　格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃(注1)	保存温度範囲		-10℃ ～ +60℃ (注2)
	使用湿度範囲	20% ～ 80%	保存湿度範囲		40% ～ 70%　(注2)
	適合コネクタ	DF62W-9S-2.2C(##)	UL・C-UL定格	電圧	AC/DC 29.9V
	電　圧	AC/DC 250V		電流	4A/pin
	電　流	AWG#20: 4 A/pin AWG#22: 3 A/pin AWG#24: 2 A/pin AWG#26: 1 A/pin		使用温度範囲	-55℃～ +75℃ (注1)

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。	30 mΩ以下	○	－
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐振性	周波数 10～55 Hz､片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2､持続時間 11 ms、正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		○	－
	結合力及び離脱力	適合コネクタで測定する	結合力　33.7 N以下 離脱力　1.75N以上	○	－
	ロック強度	適合コネクタで測定する	30N以上	○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃､湿度　90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間　30　→30分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 1000 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する		○	－
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する		○	－

備考
(注1)通電時の温度上昇を含む。
(注2)基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
　　基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

承　認	HS.OKAWA	20200901
検　図	SZ.ONO	20200901
担　当	HT.SATO	20200901
製　図	SK.CHIBA	20200901

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JISC5402)を適用している。

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

図番	SLC-379591-20-00			
製品名	DF62WZ-9P-2.2DSA(20)			
製品ｺｰﾄﾞ	CL544-1050-0-20	△0	1/2	

HRS　製　品　規　格　表
ヒロセ電機株式会社

技書規２３１－１

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能	はんだ耐熱性	【はんだ槽法の場合】 はんだ温度　260℃ 浸漬時間　10秒間のはんだ付けを行う。 【手はんだの場合】 はんだごて温度　300℃、3秒の条件にてはんだ付けを行う。 但し、端子に力は加えないこと。	機能を損なうような、外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○	－
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ℃, 浸せき時間 5 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。	○	－
	耐水圧性	適合ｺﾈｸﾀを嵌合した状態で 水圧1mに0.5時間放置する。	ｺﾈｸﾀ内部への浸水がないこと。	○	－

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目		図番	SLC-379591-20-00	
HRS	製品規格表	製品名	DF62WZ-9P-2.2DSA(20)	
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL544-1050-0-20 △0	2/2