

改訂	△(3箇所) RE-P-0145 95.11.17米村												
準拠規格の番号および名称													
社内技術規格		HES											
日本工業規格		JIS											
官公庁規格													
防衛庁規格		NDS											
米軍規格		MIL											
その他の規格													
定 格													
電圧(海上レベル)(1)		~	AC DC	V V	~	AC DC	V V	~	AC DC	V V	~	AC DC	V V
電流(1)		~	A		~	A		~	A		~	A	
公称インピーダンス		Ω (~ MC)				主な適合ケーブル							
特 殊 性		防水型 気密型 防滴型 耐火エン型											
性 能													
項 目		規 格 値										検 査(2)	
No.	項 目 名 称	条 件						最小	最大	単位	Q T F T	A T	
1	形状および寸法	△ ADC or DC-085111 および準拠規格に適合のこと						—	—	—	○	○	
2	材質および処理	同 上						—	—	—	○	○	
3	表 示	同 上						—	—	—	○	○	
4	絶 縁 抵 抗	DC V で測定し規格値以上のこと								MΩ			
5	接 触 抵 抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと								mV			
6	耐電圧	常圧時(海上レベル)								AC.V DC.V			
	減圧時 (mmHg)	同 上								AC.V DC.V			
7	差し込み および 引 抜 力	単位コンタクト								gr			
		コネクタ組立品								kg			
8	耐 湿 性	温度 °C, 湿度 %, 時間 で絶縁抵抗は規格値以上のこと								MΩ			
9	耐 振 性	破損, 割れおよび部品のゆるみがないこと								C/S mm(振巾)			
10	耐 衝 撃 性	同 上								G 回			
11	耐 温 度 サ イ ク ル	割れ, ヒビおよび各部に異状を生じないこと								°C			
12	コ ン ク ト 寿 命	回の抜き挿しを行いNo.5 項の条件にて規格値以下のこと								mV			
13	耐 腐 食 性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと								時間			
14	高 周 波 性 能												
15	ドライサーキット性能	交互に極性を変え導通あること								DC μV			
備 考							記 表	担 任	審 査	取 扱	出 国 月 日		
							57.12.13	57.12.13	57.12.14	57.12.14			
							品 名	H1F2C-16PB		図 番	ADC or DC-△		
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと						製 品 規 格 表		整 番		△ SLC-085111			
分類記号		CL 550-0105-6											

注 (1) 表中の「 ~ 」はコンタクトNoを表す
(2) Q T : 認定試験 F T : 定期検査 A T : 製品検査 ○ : 適用項目