

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日	
△ 1		RE-P-0083		林		⑤		95.7.3		△									
△										△									
準 処 規 格																			
定 格		電 圧 (V)	— ~ —		AC — V				適合ケーブル		UL1061, AWG22								
		電 流 (V)	— ~ —		— A				使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃								
		電 力							適合端子		DF3-22SC (CL543-0236-6)								
		特 殊 性																	
性 能																			
No.	項 目 名 称		条 件						試 験 規 格		最小	最大	単位	QT	AT				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC3- [△] 085072及び準規格に適合のこと。						—		—	—	—	○	○				
2	表 示		同 上						—		—	—	—	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC		Vで測定し規格値以上のこと。				—		—	—	MΩ	—	—				
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC		Aで測定し規格値以下のこと。				—		—	—	mΩ	—	—				
		コンタクト	DC		Aで測定し規格値以下のこと。				—		—	—	mΩ	—	—				
5	耐 電 圧		AC DC		Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—		—	—	—	—	—				
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						—		—	—	mΩ	—	—				
7	ドライサージ性能		DC		μVで交互に極性を変えて導通があること。				—		—	—	—	—	—				
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。						—		—	—	gf	—	—				
			規格値を満足すること。						—		—	—	kgf	—	—				
9	耐 湿 性	温度 ℃湿度 % 時間で				高湿時		—		—	—	MΩ	—	—					
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後		—		—	—	MΩ	—	—					
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						—		—	—	—	—					
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						—		—	—	—	—					
12	耐 温 度 サ イ ク ル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						—		—	—	—	—					
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。						—		—	—	mΩ	—	—				
		コンタクト	同 上						—		—	—	mΩ	—	—				
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						—		—	—	—	—					
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						—		—	—	—	—					
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						—		—	—	—	—					
備 考									製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図					
	この規格表に指定する以外は準規格に適合のこと。								製 品 規 格 表		製 品 名		DF3-TA22HC						
旧 CL	CL	—		—		図 番	SLC4- [△] 085072-		製 品 コード	CL550-0257-4-									
旧 図	SLC4	—		—		番													

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目