



△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..


推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)



極性マーク



端子リード部寸法



コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV1(91)	CL578-0521-6-91	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV1(91)	CL578-0523-1-91	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV1(91)	CL578-0525-7-91	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV1(91)	CL578-0526-0-91	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV1(91)	CL578-0527-2-91	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

1	PPS樹脂	ライトブラウン(UL94V-0)	2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min. 実装部: 純ずめっき 1μm min. 下地: ニッケルめっき 1μm min.
---	-------	------------------	---	------	---


部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
備考	REMARKS						
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	図番 SCALE	図番 FREE	図番 DESIGNED	図番 CHECKED	図番 APPROVED	図番 RELEASED
	ADC3-151087-21			HIF 05.07.26 鈴川	HIF 05.8.9 野田	HIF 05.8.11 大川	HIF 05.8.11 大川

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	図番 SCALE	図番 FREE	図番 DESIGNED	図番 CHECKED	図番 APPROVED	図番 RELEASED
	ADC3-151087-21			HIF 05.07.26 鈴川	HIF 05.8.9 野田	HIF 05.8.11 大川	HIF 05.8.11 大川
単位 UNITS	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm
単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm

- 注
- 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX0.1mmとします。
 - 2 本品の納入形態はマガシン梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
 - 3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
 - 4 () 内寸法は、参考値を示します。

TO
PCK

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			.	△			.
△			.	△			.
△			.	△			.



納入形態(マガシン梱包)

極数(極)	60	80	100	120	140
製品入り数(個)	21	17	14	12	10

2	PVC樹脂	ストッパー	部番	1	PVC樹脂	スティック	3	(コネクタ)
梱包仕様図								
製造備考	材質	処理備考	部番	材質	処理備考	製造承認	検査承認	図面承認
REMARKS	材質	処理備考	部番	材質	処理備考	製造承認	検査承認	図面承認
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO.	ADC3-151087-21	製品名 PART NO.	F X 8 C - * P - S V 1 (9 1)				
単位 mm	尺度 SCALE	FREE	製品コード CODE NO.	CL578				
単位 mm	尺度 SCALE	FREE	製品コード CODE NO.	CL578				