


訂正記事		設計校閲	年月日	Δの数	訂正記事	設計校閲	年月日
DESCRIPTION OF REVISIONS		BY	CHKD	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD
1	RE-F-09504	中村	山口	04.02.27			
2	RE-F-09610	中村	山口	04.03.31			

推奨ランドパターン寸法図 (実装面側 2:1)



コネクタ・推奨ランドパターン寸法表


製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV6(92)	CL578-0601-3-92	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV6(92)	CL578-0603-9-92	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV6(92)	CL578-0605-4-92	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV6(92)	CL578-0606-7-92	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV6(92)	CL578-0607-0-92	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX 0.1mmとします。
2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 「O」は、現在取扱っている製品です。
5 ()内寸法は、参考値を示します。




1、3 PPS樹脂	ライトブラウン	UL94V-0	2	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min 実装部：純ずめつき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理、備考	部番	材質	
備考	REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151090-22	製品名 PART NO. FX8C- * P-SV6 (92)	設計 DESIGNED HIF 03.01.18 鈴木	校閲 CHECKED HIF 03.01.24 中村	承認 APPROVED IC 03.01.24 吉村
単位 UNITS mm	5:1	製品コード CODE NO. CL578			

訂正記事		訂正記事		訂正記事	
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	校閲	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS
	BY	CHKD	DATE		BY
					CHKD
△			・	△	
△			・	△	
△			・	△	




リール状態寸法図 (FREE)



◆エンボステープ・リール寸法表

製品名	製品コード	極数	2	A	B	C	D	E	F
FX8C-60P-SV6(92)	CL578-0601-3-92	60	○	20	25	20.2	40.4	44	44.4
FX8C-80P-SV6(92)	CL578-0603-9-92	80	○	26	31	20.2	40.4	44	44.4
FX8C-100P-SV6(92)	CL578-0605-4-92	100	—	32	37	26.2	52.4	56	56.4
FX8C-120P-SV6(92)	CL578-0606-7-92	120	○	38	43	26.2	52.4	56	56.4
FX8C-140P-SV6(92)	CL578-0607-0-92	140	—	44	49	34.2	68.4	72	72.4

1 リールの製品数は500個梱包とします。



襦仕包樣

[illegible]